

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|-----------------------|--|---------------|--|------|------------|---------------|------------|
| HEISSKLEBEN | 18139332411 | 103899003 | KLEBEPISTOLE GLUEFIX 3002 US | 107168801 | LEITSEGMENT M.KT ALU STRANGPREßPROFIL 3M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 101419801 | DUESENEINSATZ KP 33,3MM | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841002565 | 110011080 | KLEBEPISTOLE GLUEMATIC 3002 500G SET | 107168801 | LEITSEGMENT M.KT ALU STRANGPREßPROFIL 3M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 101419801 | DUESENEINSATZ KP 33,3MM | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 102591801 | GEW.KABEL H03 VV-F 2/75 EURO SW 2M RUND | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841004866 | 110024280 | ERSATZ ELEKTRONIKEINHEIT GLUEMATIC 5000 | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841004873 | 110024281 | ERSATZ HEIZELEMENT GLUEMATIC 5000 | 107168801 | LEITSEGMENT M.KT ALU STRANGPREßPROFIL 3M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841032944 | 110046460 | KLEBEPISTOLET NEO1 PINK EDITION | 104677200 | SICHERUNG SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841035280 | 110053624 | KLEBEPISTOLE GLUE PRO 300 | 110012297 | LUESTERKLEMME 1P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841035297 | 110053625 | KLEBEPISTOLE GLUE PRO 400 LCD | 110012297 | LUESTERKLEMME 1P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107812003 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841052683 | 110055114 | KLEBEPISTOLE GLUE PRO 300 KF | 110012297 | LUESTERKLEMME 1P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841052690 | 110055115 | KLEBEPISTOLE GLUE PRO 400 LCD KF | 110012297 | LUESTERKLEMME 1P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107812003 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841058159 | 110062753 | KLEBEPISTOLE GLUEFIX 500G AKTION | 107168801 | LEITSEGMENT M.KT ALU STRANGPREßPROFIL 3M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 102591801 | GEW.KABEL H03 VV-F 2/75 EURO SW 2M RUND | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841059866 | 110064671 | KLEBEPISTOLE GLUEMATIC 3002 HOLZ DEKO SE | 107168801 | LEITSEGMENT M.KT ALU STRANGPREßPROFIL 3M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 101419801 | DUESENEINSATZ KP 33,3MM | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 102591801 | GEW.KABEL H03 VV-F 2/75 EURO SW 2M RUND | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841064037 | 110066842 | ERSATZ HEIZELEMENT GLUEPRO 300 | 110012297 | LUESTERKLEMME 1P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841064068 | 110066845 | ERSATZ ELEKTRONIKEINHEIT GLUEPRO 400 ABG | 107812003 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841064150 | 110067238 | KLEBEPISTOLE NEO1 ARCADIA EDITION | 104677200 | SICHERUNG SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841064167 | 110067239 | KLEBEPISTOLE NEO1 LIME PUNCH EDITION | 104677200 | SICHERUNG SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841064174 | 110067240 | KLEBEPISTOLE NEO1 RAPTURE ROSE EDITIO | 104677200 | SICHERUNG SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841076061 | 108849400 | STANDARDUESE | 101419801 | DUESENEINSATZ KP 33,3MM | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841330118 | 103576204 | KLEBEPISTOLE GLUEMATIC 3002 GB | 107168801 | LEITSEGMENT M.KT ALU STRANGPREßPROFIL 3M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 101419801 | DUESENEINSATZ KP 33,3MM | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841330187 | 109710100 | KLEBEPISTOLE GLUEMATIC 3002 KR | 107168801 | LEITSEGMENT M.KT ALU STRANGPREßPROFIL 3M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 101419801 | DUESENEINSATZ KP 33,3MM | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | 4007841331115 | 109210002 | KLEBEPISTOLE NEO 3 AKKU | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 104677200 | SICHERUNG SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841332716 | 103161403 | KLEBEPISTOLE GLUEMATIC 5000 | 107168801 | LEITSEGMENT M.KT ALU STRANGPREßPROFIL 3M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 101419801 | DUESENEINSATZ KP 33,3MM | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841332754 | 103155603 | KLEBEPISTOLE GLUEMATIC 5000 KF | 107168801 | LEITSEGMENT M.KT ALU STRANGPREßPROFIL 3M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 101419801 | DUESENEINSATZ KP 33,3MM | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841333317 | 106319104 | KLEBEPISTOLE GLUEMATIC 3002 | 107168801 | LEITSEGMENT M.KT ALU STRANGPREßPROFIL 3M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 101419801 | DUESENEINSATZ KP 33,3MM | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 102591801 | GEW.KABEL H03 VV-F 2/75 EURO SW 2M RUND | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841333393 | 109723300 | KLEBEPISTOLE GLUEMATIC 3002 KF | 107168801 | LEITSEGMENT M.KT ALU STRANGPREßPROFIL 3M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 101419801 | DUESENEINSATZ KP 33,3MM | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 102591801 | GEW.KABEL H03 VV-F 2/75 EURO SW 2M RUND | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841333911 | 108829601 | KLEBEPISTOLE GLUEFIX | 107168801 | LEITSEGMENT M.KT ALU STRANGPREßPROFIL 3M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 102591801 | GEW.KABEL H03 VV-F 2/75 EURO SW 2M RUND | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841334017 | 108970901 | STYROPORSCHNEIDER STYROFIX | 107168801 | LEITSEGMENT M.KT ALU STRANGPREßPROFIL 3M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841334109 | 110021281 | KLEBEPISTOLE NEO1 | 104677200 | SICHERUNG SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841334208 | 110021282 | KLEBEPISTOLE NEO2 | 104677200 | SICHERUNG SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4015000087162 | 103019904 | KLEBEPISTOLE PXP 06 HENKEL | 107168801 | LEITSEGMENT M.KT ALU STRANGPREßPROFIL 3M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 101419801 | DUESENEINSATZ KP 33,3MM | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 102591801 | GEW.KABEL H03 VV-F 2/75 EURO SW 2M RUND | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 103399401 | ERSATZ KP HZG ATM DH 140 BR/BL | 107168801 | LEITSEGMENT M.KT ALU STRANGPREßPROFIL 3M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110053626 | KLEBEPISTOLE HB 240 | 110012297 | LUESTERKLEMME 1P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110055126 | KLEBEPISTOLE HB 240 KF | 110012297 | LUESTERKLEMME 1P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 110055131 | KLEBEPISTOLE HB 250 KF | 110012297 | LUESTERKLEMME 1P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---|-----------------------|--|---------------|--|----------|------------|---------------|-------------|
| HEISSKLEBEN | 4015000087162 | 110055131 | KLEBEPISTOLE HB 250 KF | 107812003 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | 110065527 | ERSATZ LADEKABEL USB-B 1,0M SW | 110061792 | LADEKABEL USB-A AUF MICRO USB-B 1,0M SW | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 6a, 7a, 7cl |
| | | 110066281 | ERSATZ ELEKTRONIKEINHEIT HB 250 | 107812003 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| HEISSLUFT | 18139092216 18139092315 18139123163 18139123187 18139123194 18139123200 18139123231 18139341000 18139341031 18139341505 18139342618 18139347507 18139354031 18139375104 18139375203 18139375302 18139375500 18139375708 18139375906 18139376002 18139376019 | 110070931 | ERSATZ ELEKTRONIKEINHEIT HB 330 ABG BUEH | 107812003 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | 110048652 | RUNDDUESE 5MM US | 110039059 | MUTTER M4 0,5-1,6 MESSING | Blei | 7439-92-1 | < 3% | 6c |
| | | 110048653 | RUNDDUESE 10MM HG 4000 E US | 110039059 | MUTTER M4 0,5-1,6 MESSING | Blei | 7439-92-1 | < 3% | 6c |
| | | 110041605 | ERSATZ ELEKTRONIKEINHEIT HL 1620 S US | 107302101 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | 110041656 | ERSATZ ELEKTRONIKEINHEIT HL 1820 S US | 107302101 | DIODE | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | 110042047 | ERSATZ ELEKTRONIKEINHEIT HL 1920 E US | 104704800 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | 110042059 | ERSATZ ELEKTRONIKEINHEIT HL 2020 E US | 104704800 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | 110042252 | ERSATZ ELEKTRONIKEINHEIT HG 2320 E USRO | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | 107425001 | THYRISTOR | 104704800 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | 106969602 | WID SMD | 106969602 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | 101939400 | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | 103884000 | CUZN-37-BAND 0,50 X 180 F37HALBHART NI 1 | 103884000 | CUZN-37-BAND 0,50 X 180 F37HALBHART NI 1 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 107302101 | DIODE | 107302101 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | 101939400 | KLEMMSTUECK | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | 103884000 | CUZN-37-BAND 0,50 X 180 F37HALBHART NI 1 | 103884000 | CUZN-37-BAND 0,50 X 180 F37HALBHART NI 1 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | 101939400 | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| 103884000 | CUZN-37-BAND 0,50 X 180 F37HALBHART NI 1 | 103884000 | CUZN-37-BAND 0,50 X 180 F37HALBHART NI 1 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | | |
| 107302101 | DIODE | 107302101 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | |
| 101137401 | LUESTERKLEMME 2P | 101137401 | LUESTERKLEMME 2P | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | | |
| 104704800 | TRIAC | 104704800 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| 110012297 | LUESTERKLEMME 1P | 110012297 | LUESTERKLEMME 1P | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | |
| 107302101 | DIODE | 107302101 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| 107302101 | DIODE | 107302101 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | |
| 104704800 | TRIAC | 104704800 | TRIAC | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | | |
| 104704800 | TRIAC | 104704800 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | |
| 106969602 | WID SMD | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | |
| 107425001 | THYRISTOR | 107425001 | THYRISTOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | | |
| 104704800 | TRIAC | 104704800 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | |
| 106969602 | WID SMD | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | |
| 109661900 | IC SMD | 109661900 | IC SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | |
| 110032858 | STECKERSTIFT | 110032858 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| 104704800 | TRIAC | 104704800 | TRIAC | | | | 6a, 6b, 6c | | |
| 109170200 | DIODE SMD | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | |
| 110034764 | BUCHSENLEISTE 4POL RM2,54 H7,0 PIN3,0 | 110034764 | BUCHSENLEISTE 4POL RM2,54 H7,0 PIN3,0 | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | |
| 110033258 | MOTOR BLDC 155V | 110033258 | MOTOR BLDC 155V | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| 109661900 | IC SMD | 109661900 | IC SMD | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| 110032858 | STECKERSTIFT | 110032858 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | |
| 110034765 | SCHRAUBKLEMME 2POL | 110034765 | SCHRAUBKLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| 104704800 | TRIAC | 104704800 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| 109170200 | DIODE SMD | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | |
| 110034764 | BUCHSENLEISTE 4POL RM2,54 H7,0 PIN3,0 | 110034764 | BUCHSENLEISTE 4POL RM2,54 H7,0 PIN3,0 | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | |
| 110033258 | MOTOR BLDC 155V | 110033258 | MOTOR BLDC 155V | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| 109661900 | IC SMD | 109661900 | IC SMD | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| 110032858 | STECKERSTIFT | 110032858 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | |
| 110034765 | SCHRAUBKLEMME 2POL | 110034765 | SCHRAUBKLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| 104704800 | TRIAC | 104704800 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| 109170200 | DIODE SMD | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | |
| 110034764 | BUCHSENLEISTE 4POL RM2,54 H7,0 PIN3,0 | 110034764 | BUCHSENLEISTE 4POL RM2,54 H7,0 PIN3,0 | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | |
| 109661900 | IC SMD | 109661900 | IC SMD | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| 110032858 | STECKERSTIFT | 110032858 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | |
| 110034765 | SCHRAUBKLEMME 2POL | 110034765 | SCHRAUBKLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| 104704800 | TRIAC | 104704800 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| 109170200 | DIODE SMD | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | |
| 110034764 | BUCHSENLEISTE 4POL RM2,54 H7,0 PIN3,0 | 110034764 | BUCHSENLEISTE 4POL RM2,54 H7,0 PIN3,0 | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | |
| 110034764 | BUCHSENLEISTE 4POL RM2,54 H7,0 PIN3,0 | 110034764 | BUCHSENLEISTE 4POL RM2,54 H7,0 PIN3,0 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|-----------------------|--|---------------|--|---------------------|------------|---------------|------------|
| HEISSLUFT | 18139376019 | 110047485 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 2620 E KF US | 110033258 | MOTOR BLDC 155V | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 18139376200 | 110025601 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 2220 E US | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 104704800 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 18139506782 | 110050678 | ERSATZ ELEKTRONIKEINHEIT HG 2220 E US | 104704800 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 18139506980 | 110050698 | ERSATZ ELEKTRONIKEINHEIT HG 2620 E US | 109661900 | IC SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110034765 | SCHRAUBKLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 104704800 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110034764 | BUCHSENLEISTE 4POL RM2,54 H7,0 PIN3,0 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 18139507024 | 110050702 | ERSATZ HEIZELEMENT HG 2520 / 2620 E US | 110032858 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c |
| | 18139507161 | 110050716 | ERSATZ MOTOREINHEIT HG 2520 E US | 110033258 | MOTOR BLDC 155V | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 18139578499 | 110057849 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 5000 E 240V US | 10380200 | STECKERHUELSE | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 103801900 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 103923900 | CUZN-37-BAND 0,50 X 168 F37HALBHART NI | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 102125700 | KALTBAND SN 0,50 X 130 ST2 LG | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 103863700 | CUZN-37-BAND 0,50 X 100 F37HALBHART NI | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108157801 | RESONATOR 4MHZ ±20KHZ 3POL RM2,5 8X3 | Bleititanzirronoxid | 12626-81-2 | > 0,1% | - |
| | | | | 103849101 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 103848802 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 103851001 | TRANS PNP | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 103851101 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 103802000 | STECKERHUELSE | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | 18139735038 | 110073503 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 2320 E ESD US 3CORE | 107425001 | THYRISTOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110012297 | LUESTERKLEMME 1P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 104704800 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 18139806967 | 110080696 | HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MH 3 KF US | 110013349 | SICHERUNG SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 18139806981 | 110080698 | HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MH 5 KF US | 110013349 | SICHERUNG SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 18139849049 | 110084904 | HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MH3 KF 8AH US | 110013349 | SICHERUNG SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 18139849056 | 110084905 | HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MH5 KF 8AH US | 110013349 | SICHERUNG SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 18139860884 | 110086088 | HEISSLUFTGEBLAESE MH5 ROOFING SET 8AH US | 110013349 | SICHERUNG SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110039059 | MUTTER M4 0,5-1,6 MESSING | Blei | 7439-92-1 | < 3% | 6c |
| | 18139860914 | 110086091 | HEISSLUFTGEBLAESE MH3 ROOFING SET 8AH US | 110013349 | SICHERUNG SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110039059 | MUTTER M4 0,5-1,6 MESSING | Blei | 7439-92-1 | < 3% | 6c |
| | 45242063031 | 110033500 | HEISSLUFTGEBLAESE 2010 MILWAUKEE 8988-20 | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 103450300 | CUZN-37-BAND 0,50 X 130 F44HART NI 1-2 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 103858401 | RESONATOR 4MHZ ±20KHZ SMD 7,2X3 | Bleititanzirronoxid | 12626-81-2 | > 0,1% | - |
| | 4007841004002 | 110023126 | ERSATZ ELEKTRONIKEINHEIT HL 1400 | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 104455200 | KALTBAND 0,50 X 70,5 ST2 SN TUERKIS | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841004019 | 110017517 | HEISSLUFTGEBLAESE HL STICK | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841004163 | 110023129 | ERSATZ NETZKABEL HL1610/20-2010/20/HG200 | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841004224 | 110023135 | ERSATZ ELEKTRONIKEINHEIT HL 1810 S | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 102125700 | KALTBAND SN 0,50 X 130 ST2 LG | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841004262 | 110023176 | ERSATZ ELEKTRONIKEINHEIT HL 1910 E ABGL | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 102125700 | KALTBAND SN 0,50 X 130 ST2 LG | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 101930301 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841004330 | 110023204 | ERSATZ ELEKTRONIKEINHEIT HL 2010 E ABGL | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 102125700 | KALTBAND SN 0,50 X 130 ST2 LG | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 101930301 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 103858401 | RESONATOR 4MHZ ±20KHZ SMD 7,2X3 | Bleititanzirronoxid | 12626-81-2 | > 0,1% | - |
| | 4007841004347 | 110023205 | ERSATZ ELEKTRONIKEINHEIT HG2310 LCD ABGL | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|--|--|--|---------------------------------|---------------------|------------|---------------|------|
| HEISSLUFT | 4007841004347 | 110023205 | ERSATZ ELEKTRONIKEINHEIT HG2310 LCD ABGL | 102125700 | KALTBAND SN 0,50 X 130 ST2 LG | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 101930301 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 107425001 | THYRISTOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 103858401 | RESONATOR 4MHZ ±20KHZ SMD 7,2X3 | Bleititanzirronoxid | 12626-81-2 | > 0,1% | - |
| | | | | 101930301 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 101930301 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 107425001 | THYRISTOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| 4007841004392 | 110023212 | ERSATZ ELEKTRONIKEINHEIT HG 2000 E | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | |
| | | | 103801900 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| 4007841004446 | 110023217 | ERSATZ ELEKTRONIKEINHEIT HG 2300 E/ EM | 10380200 | STECKERHUELSE | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | |
| 4007841004484 | 110023222 | ERSATZ HEIZELEMENT HG 4000 E | 10380200 | STECKERHUELSE | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | |
| | | | 103923900 | CUZN-37-BAND 0,50 X 168 F37HALBHART NI | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 102125700 | KALTBAND SN 0,50 X 130 ST2 LG | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 103863700 | CUZN-37-BAND 0,50 X 100 F37HALBHART NI | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 108157801 | RESONATOR 4MHZ ±20KHZ 3POL RM2,5 8X3 | Bleititanzirronoxid | 12626-81-2 | > 0,1% | - | |
| | | | 103849101 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 103848802 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | 103851001 | TRANS PNP | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 103851101 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| 4007841004514 | 110023311 | ERSATZ GRUNDKOERPER HG 4000 E | 103802000 | STECKERHUELSE | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | |
| | | | 103801900 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| 4007841004545 | 110023315 | ERSATZ HEIZELEMENT HG 5000 E | 10380200 | STECKERHUELSE | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | |
| | | | 103923900 | CUZN-37-BAND 0,50 X 168 F37HALBHART NI | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 102125700 | KALTBAND SN 0,50 X 130 ST2 LG | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 103863700 | CUZN-37-BAND 0,50 X 100 F37HALBHART NI | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 108157801 | RESONATOR 4MHZ ±20KHZ 3POL RM2,5 8X3 | Bleititanzirronoxid | 12626-81-2 | > 0,1% | - | |
| | | | 103849101 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 103848802 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | 103851001 | TRANS PNP | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 103851101 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| 4007841004583 | 110023436 | ERSATZ GRUNDKOERPER HG 5000 E | 103802000 | STECKERHUELSE | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | |
| | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| 4007841005320 | 110025603 | HEISSLUFTGEBLAESE HL 1920 E IL | 103802000 | STECKERHUELSE | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | |
| | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | |
| | | | 102125700 | KALTBAND SN 0,50 X 130 ST2 LG | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | 103858401 | RESONATOR 4MHZ ±20KHZ SMD 7,2X3 | Bleititanzirronoxid | 12626-81-2 | > 0,1% | - | |
| | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | |
| | | | 104455200 | KALTBAND 0,50 X 70,5 ST2 SN TUEKIS | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 107425001 | THYRISTOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| 4007841005498 | 110025462 | HEISSLUFTGEBLAESE GRILLY BILLY | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | 107425001 | THYRISTOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| 4007841005528 | 110025604 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 2320 E IL | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| 4007841005597 | 110025690 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 2320 E KF REP SET | 107425001 | THYRISTOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| 4007841006464 | 110029208 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 2120 E KF | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| 4007841006471 | 110029209 | HEISSLUFTGEBLAESE HL 1920 E KF PROMO | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| 4007841007263 | 110033297 | HEISSLUFTGEBLAESE HL 1920 E CH | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| 4007841007331 | 110033307 | HEISSLUFTGEBLAESE HL 1400 S CH | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | |
| | | | 104455200 | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| 4007841007379 | 110033311 | HEISSLUFTGEBLAESE HL 2020 E KF CH | 107083701 | KALTBAND 0,50 X 70,5 ST2 SN TUEKIS | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| 4007841007386 | 110033450 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 2320 E | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | 107425001 | THYRISTOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS | | | |
|------------------|----------------|---|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|---------|-----------|--------|---------|
| HEISSLUFT | 4007841012601 | 110040393 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 2620 E KF GB 110V | 108224400 | STECKERVERB 3P | Cadmium | 7440-43-9 | > 0,01% | 8b | | | |
| | | | | 104704800 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | | |
| | | | | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | | |
| | | | | 110034764 | BUCHSENLEISTE 4POL RM2,54 H7,0 PIN3,0 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | |
| | | | | 110033258 | | MOTOR BLDC 155V | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| | | | | 108224400 | | STECKERVERB 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | |
| | | | | | | | Cadmium | 7440-43-9 | > 0,01% | 8b | | |
| | | | | 4007841012625 | 110040397 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 2320 E GB 110 V | 107425001 | THYRISTOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | | | | 104704800 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| 108224400 | STECKERVERB 3P | Blei | 7439-92-1 | | | | < 4% | 6c | | | | |
| 4007841012632 | 110040476 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 2420 E KF GB 110V | | | Cadmium | 7440-43-9 | > 0,01% | 8b | | | | |
| | | | 110039059 | MUTTER M4 0,5-1,6 MESSING | Blei | 7439-92-1 | < 3% | 6c | | | | |
| | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| | | | 104704800 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | | | |
| 4007841012663 | 110040528 | HEISSLUFTGEBLAESE HL 1820 S GB 230V | 107302101 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | | | |
| 4007841012670 | 110040529 | HEISSLUFTGEBLAESE HL 1820 S GB 110 V | 108224400 | STECKERVERB 3P | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | | | | |
| | | | | | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| | | | | | Cadmium | 7440-43-9 | > 0,01% | 8b | | | | |
| | | | | | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | | | |
| | | | | | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - | | | | |
| 4007841012687 | 110040530 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 2320 E GB RS 230 V | 107425001 | THYRISTOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | |
| | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | |
| | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | | | | |
| 4007841012694 | 110040531 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 2320 E GB RS 110 V | 108224400 | STECKERVERB 3P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| | | | | | Cadmium | 7440-43-9 | > 0,01% | 8b | | | | |
| | | | | | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | |
| | | | | | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | | | |
| | | | | | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | | | | |
| 4007841012700 | 110040532 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 2320 E RS 230V | 107425001 | THYRISTOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | |
| | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | |
| | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | | | | |
| 4007841012731 | 110040700 | ERSATZ NETZKABEL H05 7,5M | 110034474 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 SW 7,5M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| 4007841012885 | 110040797 | ERSATZ ELEKTRONIKEINHEIT HG 2220 E | 110035819 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | |
| 4007841012908 | 110040799 | ERSATZ ELEKTRONIKEINHEIT HG 2420 E | 110035819 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | |
| 4007841012939 | 110040805 | ERSATZ ELEKTRONIKEINHEIT HG 2620 E | 109661900 | IC SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | |
| | | | 110034765 | SCHRAUBKLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | |
| | | | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | | | |
| | | | 110034764 | BUCHSENLEISTE 4POL RM2,54 H7,0 PIN3,0 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| 4007841013240 | 107082800 | WINKELFLACHDUESE 20X2 GERADE | 110039059 | MUTTER M4 0,5-1,6 MESSING | Blei | 7439-92-1 | < 3% | 6c | | | | |
| 4007841013622 | 110042246 | HEISSLUFTGEBLAESE HL 1620 S KF SET | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| 4007841013639 | 110046192 | HEISSLUFTGEBLAESE HL 1400 S KF SET | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | | | | |
| | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| | | | 104455200 | KALTBAND 0,50 X 70,5 ST2 SN TUERKIS | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| | | | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| 4007841015411 | 110042357 | HEISSLUFTEINHEIT HG 5000 DUESPOHL | 10380200 | STECKERHUELSE | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | | | | |
| | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| | | | 103801900 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| | | | 103923900 | CUZLN-37-BAND 0,50 X 168 F37HALBHART NI | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| | | | 102125700 | KALTBAND SN 0,50 X 130 ST2 LG | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| | | | 103863700 | CUZLN-37-BAND 0,50 X 100 F37HALBHART NI | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| | | | 108157801 | RESONATOR 4MHZ ±20KHZ 3POL RM2,5 8X3 | Bleitanzirkonoxid | 12626-81-2 | > 0,1% | - | | | | |
| | | | 103849101 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | |
| | | | 103848802 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | | | | |
| | | | 103851001 | TRANS PNP | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | |
| | | | 103851101 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | |
| | | | 103802000 | STECKERHUELSE | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | | | | |
| 4007841020811 | 110042601 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 2320 E ESD | 107425001 | THYRISTOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|---------------|------------|
| HEISSLUFT | 4007841020811 | 110042601 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 2320 E ESD | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | 4007841025137 | 110024283 | ERSATZ HEIZELEMENT HG 4000 E US | 103801900 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841029951 | 110044438 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 2120 E JP | 104704800 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | 4007841029968 | 110044439 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 2620 E JP | 109661900 | IC SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110032858 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841033316 | 110045587 | HEISSLUFTGEBLAESE HL 1820 S | 110034765 | SCHRAUBKLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 104704800 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 6c |
| | | | | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110034764 | BUCHSENLEISTE 4POL RM2,54 H7,0 PIN3,0 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110033258 | MOTOR BLDC 155V | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| 107302101 | | | | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | |
| 110034765 | | | | SCHRAUBKLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| 104704800 | | | | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | |
| 109170200 | | | | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | |
| 110034764 | | | | BUCHSENLEISTE 4POL RM2,54 H7,0 PIN3,0 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| 110033258 | | | | MOTOR BLDC 155V | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| 4007841034573 | 110050717 | ERSATZ MOTOREINHEIT HG 2520 E | 110033258 | MOTOR BLDC 155V | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| 4007841035198 | 110053101 | HEISSLUFTGEBLAESE HL 1400 KF PAK | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | |
| 4007841035426 | 110054235 | HEISSLUFTGEBLAESE HL 1820 S TW 120V | 104455200 | KALTBAND 0,50 X 70,5 ST2 SN TUERKIS | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 107302101 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | |
| | | | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 110035819 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | |
| 4007841052751 | 110055307 | HEISSLUFTGEBLAESE HL 1620 S SET RU | 104455200 | KALTBAND 0,50 X 70,5 ST2 SN TUERKIS | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 107302101 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | |
| | | | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 110035819 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | |
| 4007841052775 | 110055309 | HEISSLUFTGEBLAESE HL 1920 E SET RU | 104455200 | KALTBAND 0,50 X 70,5 ST2 SN TUERKIS | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 107302101 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | |
| | | | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 110035819 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | |
| 4007841052782 | 110055310 | HEISSLUFTGEBLAESE HL 2020 E SET RU | 104455200 | KALTBAND 0,50 X 70,5 ST2 SN TUERKIS | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 107302101 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | |
| | | | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | |
| | | | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 110035819 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | |
| 4007841052805 | 110055487 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 2220 E KR | 104455200 | KALTBAND 0,50 X 70,5 ST2 SN TUERKIS | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 109661900 | IC SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 110032858 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 110034765 | SCHRAUBKLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | |
| | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | |
| | | | 110034764 | BUCHSENLEISTE 4POL RM2,54 H7,0 PIN3,0 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 110033258 | MOTOR BLDC 155V | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 109661900 | IC SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 110032858 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 110034765 | SCHRAUBKLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | |
| | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | | | |
| 110034764 | BUCHSENLEISTE 4POL RM2,54 H7,0 PIN3,0 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| 110033258 | MOTOR BLDC 155V | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| 109661900 | IC SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | |
| 110032858 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| 4007841052805 | 110063400 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 2620 E O. W-SCHUTZ | 110034765 | SCHRAUBKLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | |
| | | | 110034764 | BUCHSENLEISTE 4POL RM2,54 H7,0 PIN3,0 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 110033258 | MOTOR BLDC 155V | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 109661900 | IC SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 110032858 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 110034765 | SCHRAUBKLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | |
| | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | |
| | | | 110034764 | BUCHSENLEISTE 4POL RM2,54 H7,0 PIN3,0 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 110033258 | MOTOR BLDC 155V | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| 109661900 | IC SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | |
| 110032858 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| 4007841058852 | 110063923 | HEISSLUFTGEBLAESE HL 1400 S GRILLEN 2018 | 110034765 | SCHRAUBKLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | |
| | | | 110034764 | BUCHSENLEISTE 4POL RM2,54 H7,0 PIN3,0 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 110033258 | MOTOR BLDC 155V | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 109661900 | IC SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 110032858 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 110034765 | SCHRAUBKLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | |
| | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | |
| | | | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | |
| | | | 110034764 | BUCHSENLEISTE 4POL RM2,54 H7,0 PIN3,0 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 110033258 | MOTOR BLDC 155V | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| 109661900 | IC SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | |
| 110032858 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|-----------------------|---|---------------|--|---------------------|------------|---------------|------------------|
| HEISSLUFT | 4007841062958 | 110065440 | HEISSLUFTGEBLAESE HL 1920 E KF PAK | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841063979 | 110066575 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 2220 E US PB UO | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 4007841063986 | 110066632 | HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MOBILE HEAT 3 KF | 104704800 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110013349 | SICHERUNG SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | 4007841063993 | 110066633 | HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MOBILE HEAT 5 KF | 110013349 | SICHERUNG SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 6c, 7a 7a |
| 4007841064464 | 110067804 | | ERSATZ HEISSLUFTGEBLAESE HG ROOF | 109661900 | IC SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 6c, 7a 7a |
| | | | | 110032858 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c 6a, 6b, 6c |
| | | | | 110034765 | SCHRAUBKLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110034764 | BUCHSENLEISTE 4POL RM2,54 H7,0 PIN3,0 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110033258 | MOTOR BLDC 155V | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| 4007841065065 | 110068930 | | HEISSLUFTGEBLAESE HL 1400 S KF SET CH | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 104455200 | KALTBAND 0,50 X 70,5 ST2 SN TUERKIS | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| 4007841065553 | 110070282 | | HEISSLUFTGEBLAESE GRILLY BILLY 2.0 | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 104455200 | KALTBAND 0,50 X 70,5 ST2 SN TUERKIS | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| 4007841066604 | 110073569 | | HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MH3 KF SC 8AH | 110013349 | SICHERUNG SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a 6c, 7a |
| 4007841066611 | 110073638 | | HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MH 5 KF SC 8AH | 110013349 | SICHERUNG SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a 6c, 7a |
| 4007841068226 | 110077761 | | HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MH3 KF SC 5,5AH | 110013349 | SICHERUNG SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a 6c, 7a |
| 4007841068233 | 110077762 | | HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MH5 KF SC 5,5AH | 110013349 | SICHERUNG SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a 6c, 7a |
| 4007841068332 | 110078318 | | HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MH3 KF 5,5AH GB | 110013349 | SICHERUNG SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a 6c, 7a |
| 4007841068356 | 110078600 | | HEISSLUFTGEBLAESE AKKU MH5 KF 5,5AH GB | 110013349 | SICHERUNG SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a 6c, 7a |
| 4007841068929 | 110079305 | | HEISSLUFTGEBLAESE HL 1821 S | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| 4007841079741 | 110083143 | | SCHWEISSAUTOMAT HG ROOF TWO | 109661900 | IC SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110032858 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c 6a, 6b, 6c |
| | | | | 110034765 | SCHRAUBKLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110034764 | BUCHSENLEISTE 4POL RM2,54 H7,0 PIN3,0 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110033258 | MOTOR BLDC 155V | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| 4007841082208 | 110085418 | | HEISSLUFTGEBLAESE HL 1400 S GRILL 2021 | 101939400 | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 104455200 | KALTBAND 0,50 X 70,5 ST2 SN TUERKIS | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| 4007841092016 | 110037581 | | WINKELFLACHDUESE 40X2 | 110039059 | MUTTER M4 0,5-1,6 MESSING | Blei | 7439-92-1 | < 3% | 6c |
| 4007841092115 | 110037580 | | WINKELFLACHDUESE 20X2 | 110039059 | MUTTER M4 0,5-1,6 MESSING | Blei | 7439-92-1 | < 3% | 6c |
| 4007841092214 | 110038454 | | RUNDDUESE 5MM | 110039059 | MUTTER M4 0,5-1,6 MESSING | Blei | 7439-92-1 | < 3% | 6c |
| 4007841092313 | 110037590 | | RUNDDUESE 10MM | 110039059 | MUTTER M4 0,5-1,6 MESSING | Blei | 7439-92-1 | < 3% | 6c |
| 4007841092719 | 110038457 | | FLACHDUESE 10 X 70 HG 5000 E | 110039059 | MUTTER M4 0,5-1,6 MESSING | Blei | 7439-92-1 | < 3% | 6c |
| 4007841092818 | 110038459 | | WINKELFLACHDUESE 74 X 3 HG 5000 | 110039059 | MUTTER M4 0,5-1,6 MESSING | Blei | 7439-92-1 | < 3% | 6c |
| 4007841345914 | 103815605 | | HEISSLUFTGEBLAESE HL 1400 S | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 104455200 | KALTBAND 0,50 X 70,5 ST2 SN TUERKIS | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| 4007841350116 | 104201504 | | HEISSLUFTGEBLAESE HG 5000 E | 10380200 | STECKERHUELSE | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 103801900 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 103923900 | CUZN-37-BAND 0,50 X 168 F37HALBHART NI | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 102125700 | KALTBAND SN 0,50 X 130 ST2 LG | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 103863700 | CUZN-37-BAND 0,50 X 100 F37HALBHART NI | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 108157801 | RESONATOR 4MHZ ±20KHZ 3POL RM2,5 8X3 | Bleititanzirkonoxid | 12626-81-2 | > 0,1% | - |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS | | | |
|------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|------------|--|---------------------|------------|--------|------------|
| HEISSLUFT | 4007841350116 | 104201504 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 5000 E | 103849101 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | |
| | | | | 103848802 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | | | |
| | | | | 103851001 | TRANS PNP | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | |
| | | | | 103851101 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | |
| | | | | 103802000 | STECKERHUELSE | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | | | |
| | | | | 4007841350130 | 104108903 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 5000 E GB KF 240V | 10380200 | STECKERHUELSE | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | | | 103801900 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | | | 103923900 | CUZN-37-BAND 0,50 X 168 F37HALBHART NI | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | | | 102125700 | KALTBAND SN 0,50 X 130 ST2 LG | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | | | 103863700 | CUZN-37-BAND 0,50 X 100 F37HALBHART NI | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | | | 108157801 | RESONATOR 4MHZ ±20KHZ 3POL RM2,5 8X3 | Bleititanzirronoxid | 12626-81-2 | > 0,1% | - |
| | | | | | | | 103849101 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | | | | 103848802 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 4007841350154 | 104201604 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 5000 E KF | 103851001 | TRANS PNP | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | | | | 103851101 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | | | | 103802000 | STECKERHUELSE | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | | | 10380200 | STECKERHUELSE | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | | | | < 4% | 6c | | | | |
| 103801900 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | | | | < 4% | 6c | | | | |
| 103923900 | CUZN-37-BAND 0,50 X 168 F37HALBHART NI | Blei | 7439-92-1 | | | | < 4% | 6c | | | | |
| 102125700 | KALTBAND SN 0,50 X 130 ST2 LG | Blei | 7439-92-1 | | | | < 4% | 6c | | | | |
| 103863700 | CUZN-37-BAND 0,50 X 100 F37HALBHART NI | Blei | 7439-92-1 | | | | < 4% | 6c | | | | |
| 4007841351052 | 110058000 | HEISSLUFTGEBLAESE BHG 360 ACCU 4AH | 108157801 | RESONATOR 4MHZ ±20KHZ 3POL RM2,5 8X3 | Bleititanzirronoxid | 12626-81-2 | > 0,1% | - | | | | |
| | | | 103849101 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | |
| | | | 103848802 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | | | | |
| | | | 103851001 | TRANS PNP | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | |
| | | | 103851101 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | |
| | | | 103802000 | STECKERHUELSE | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | | | | |
| | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | | | | |
| | | | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| | | | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | |
| 4007841351106 | 110021184 | HEISSLUFTGEBLAESE HL 1620 S | 107425001 | THYRISTOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | |
| | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | |
| 4007841351403 | 110021186 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 2120 E | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | | | | |
| | | | 109661900 | IC SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | |
| 4007841351502 | 110021231 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 2320 E KF | 110032858 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| | | | | | | | | 6a, 6b, 6c | | | | |
| 4007841351502 | 110021231 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 2320 E KF | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | |
| | | | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | | | |
| 4007841351601 | 110021188 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 2520 E KF | 110034764 | BUCHSENLEISTE 4POL RM2,54 H7,0 PIN3,0 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| | | | 110033258 | MOTOR BLDC 155V | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| 4007841351700 | 110021233 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 2220 E | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| | | | 110035819 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | |
| 4007841351809 | 110021234 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 2620 E KF | 109661900 | IC SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | |
| | | | 110032858 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| 4007841352103 | 110021263 | HEISSLUFTGEBLAESE HL 1920 E | 110034765 | SCHRAUBKLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | |
| 4007841352202 | 110021264 | HEISSLUFTGEBLAESE HL 2020 E KF | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl | | | | |
| | | | 110034764 | BUCHSENLEISTE 4POL RM2,54 H7,0 PIN3,0 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| 4039286842055 | 108629502 | HEISSLUFTGEBLAESE BHAB 2300 E KF | 110033258 | MOTOR BLDC 155V | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| | | | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| 4039286842055 | 108629502 | HEISSLUFTGEBLAESE BHAB 2300 E KF | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | |
| | | | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| 4039286842055 | 108629502 | HEISSLUFTGEBLAESE BHAB 2300 E KF | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a | | | | |
| | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | | | | |
| 4039286842055 | 108629502 | HEISSLUFTGEBLAESE BHAB 2300 E KF | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | | | | |
| | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| 4039286842055 | 108629502 | HEISSLUFTGEBLAESE BHAB 2300 E KF | 102125700 | KALTBAND SN 0,50 X 130 ST2 LG | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | | | | |
| | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl | | | | |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------|------------|---------------|------------|
| HEISSLUFT | 4039286842055 | 108629502 | HEISSLUFTGEBLAESE BHAB 2300 E KF | 101930301 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 107425001 | THYRISTOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| 4045727492659 | 108439102 | HEISSLUFTGEBLAESE HLG 1800 WUERTH | 103858401 | RESONATOR 4MHZ ±20KHZ SMD 7,2X3 | Bleititanzirkonoxid | 12626-81-2 | > 0,1% | - | |
| | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | |
| | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| 4045727492673 | 108439403 | HEISSLUFTGEBLAESE HLG 2300 LCD WUERTH | 102125700 | KALTBAND SN 0,50 X 130 ST2 LG | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c | |
| | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c | |
| | | | | 102125700 | KALTBAND SN 0,50 X 130 ST2 LG | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 101930301 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 107425001 | THYRISTOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 103858401 | RESONATOR 4MHZ ±20KHZ SMD 7,2X3 | Bleititanzirkonoxid | 12626-81-2 | > 0,1% | - |
| 4049557590974 | | 108439303 | HEISSLUFTGEBLAESE HLG 2000 E WUERTH | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 102125700 | KALTBAND SN 0,50 X 130 ST2 LG | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 101930301 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| 4061792189263 | | 110079802 | ERSATZ NETZKABEL H05 2,5M OHNE KAPPE CH | 110055919 | GEW.KABEL H05/RR-F 2/1 2,5M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| 4063302239024 | | 110079697 | HEISSLUFTGEBLAESE BHAB 2300E-1 BERNER | 107425001 | THYRISTOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| 8014230390574 | | 108197303 | HEISSLUFTGEBLAESE HL 1610 S BETA | 110032539 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,2M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| 8014230390581 | | 108134303 | HEISSLUFTGEBLAESE HG 2310 LCD BETA | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 102125700 | KALTBAND SN 0,50 X 130 ST2 LG | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 101930301 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 107425001 | THYRISTOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | 107262404 | HEISSLUFTGEBLAESE HL SV 800 US | 101939400 | RESONATOR 4MHZ ±20KHZ SMD 7,2X3 | Bleititanzirkonoxid | 12626-81-2 | > 0,1% | - |
| | | | | | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 103884000 | CUZN-37-BAND 0,50 X 180 F37HALBHART NI 1 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107302101 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | | | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | | 107262504 | HEISSLUFTGEBLAESE HL SV 803 E US | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 103884000 | CUZN-37-BAND 0,50 X 180 F37HALBHART NI 1 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 108461700 | ERSATZ ELEKTRONIKEINHEIT HG 2310 US ABGL | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 103450300 | CUZN-37-BAND 0,50 X 130 F44HART NI 1-2 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 107425001 | THYRISTOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | 108870601 | ERSATZ A-BLOCK 3485 WUERTH 708201009 | 101939400 | RESONATOR 4MHZ ±20KHZ SMD 7,2X3 | Bleititanzirkonoxid | 12626-81-2 | > 0,1% | - |
| | | | | | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | 108870701 | ERSATZ ENDKAPPE 3486 WUERTH | 102125700 | KALTBAND SN 0,50 X 130 ST2 LG | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 102125700 | KALTBAND SN 0,50 X 130 ST2 LG | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 101930301 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | 108870801 | ERSATZ ENDKAPPE 3487 WUERTH | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 102125700 | KALTBAND SN 0,50 X 130 ST2 LG | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 101424201 | Z-DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 101930301 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 107425001 | THYRISTOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | 108977100 | HL HZG 230/2300 TM 3508 MUNSCH | 103858401 | RESONATOR 4MHZ ±20KHZ SMD 7,2X3 | Bleititanzirkonoxid | 12626-81-2 | > 0,1% | - |
| | | | | 103801900 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |

| Produktkategorie | EAN | STEINEL Produktnummer | Produktbezeichnung | Bauteilnummer | Bauteilbezeichnung | SVHC | CAS-Nummer | Massenprozent | RoHS |
|------------------|---------------|-----------------------|--|---------------|--|----------|------------|---------------|------------|
| HEISSLUFT | 8014230390581 | 109225800 | GRUNDKOERPER 3508 MUNSCH | 10380200 | STECKERHUELSE | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 103923900 | CUZN-37-BAND 0,50 X 168 F37HALBHART NI | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 103849101 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 103848802 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 103851001 | TRANS PNP | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 103851101 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 103802000 | STECKERHUELSE | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | 109248300 | GRUNDKOERPER 3508 US MUNSCH | 10380200 | STECKERHUELSE | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 103923900 | CUZN-37-BAND 0,50 X 168 F37HALBHART NI | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 103849101 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 103848802 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 103851001 | TRANS PNP | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 103851101 | TRANS NPN | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 103802000 | STECKERHUELSE | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | 109253500 | | HL HZG 120/1750 TM 3508 MUNSCH | 103801900 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 110013151 | | HEISSLUFTGEBLAESE HL SV 800 US CORNWELL | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 103884000 | CUZN-37-BAND 0,50 X 180 F37HALBHART NI 1 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107302101 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | | | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | 110024089 | | ERSATZ ELEKTRONIKEINHEIT HL 1810 S US | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 103450300 | CUZN-37-BAND 0,50 X 130 F44HART NI 1-2 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 107302101 | DIODE | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | | | Bleioxid | 1317-36-8 | > 0,1% | - |
| | 110024090 | | ERSATZ ELEKTRONIKEINHEIT HL1910E US ABGL | 101939400 | KLEMMSTUECK M3,5 6,5X6,5X5,5 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6a, 6b, 6c |
| | | | | | KLEMMSTUECK | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 103450300 | CUZN-37-BAND 0,50 X 130 F44HART NI 1-2 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 110066247 | | SCHWEISSAUTOMAT HG ROOF US | 109661900 | IC SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110032858 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 110034765 | SCHRAUBKLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 104704800 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110034764 | BUCHSENLEISTE 4POL RM2,54 H7,0 PIN3,0 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110033258 | MOTOR BLDC 155V | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 110066574 | | HEIZELEMENT 2300W 230V MUNSCH | 110032858 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c |
| | 110069418 | | HEISSLUFTGEBLAESE HG ROOF US | 109661900 | IC SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110032858 | STECKERSTIFT | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | | | | | | 6a, 6b, 6c |
| | | | | 110034765 | SCHRAUBKLEMME 2POL | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 104704800 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 109170200 | DIODE SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a, 7cl |
| | | | | 110034764 | BUCHSENLEISTE 4POL RM2,54 H7,0 PIN3,0 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110033258 | MOTOR BLDC 155V | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 110072519 | | HEISSLUFTGEBLAESE AKKU HG18 LTX500 METAB | 110013349 | SICHERUNG SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | | | | | | 6c, 7a |
| | 103928600 | | WINKELFLACHDUESE 20X2 | 110039059 | MUTTER M4 0,5-1,6 MESSING | Blei | 7439-92-1 | < 3% | 6c |
| | 110060290 | | ERSATZ NETZKABEL UNI 18 20 23 WEU/FE | 110056342 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 KON SW 2,5M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 110072750 | | HEISSLUFTGEBLAESE HG 16-500 GB 230V META | 110056344 | GEW.KABEL H05 RR-F 2/1 2,5M GB BS13 | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 110072788 | | HEISSLUFTGEBLAESE HG 20-600 KF CH META | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110055919 | GEW.KABEL H05/RR-F 2/1 2,5M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 110072790 | | HEISSLUFTGEBLAESE HGE 23-650 KF CH META | 107425001 | THYRISTOR | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 107083701 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 106969602 | WID SMD | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7cl |
| | | | | 110055919 | GEW.KABEL H05/RR-F 2/1 2,5M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | 110072791 | | HEISSLUFTGEBLAESE HGS 22-630 KF CH META | 110012080 | LUESTERKLEMME 2P | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |
| | | | | 110035819 | TRIAC | Blei | 7439-92-1 | > 0,1% | 7a |
| | | | | 110055919 | GEW.KABEL H05/RR-F 2/1 2,5M | Blei | 7439-92-1 | < 4% | 6c |